



JCSS
JCSS 0107

見本

AND

総数 3 枚の 1 頁

証明書番号

第***** - **号

校正証明書

依頼者名	*****株式会社
住所	〇〇県〇〇市〇〇
品名	電子式非自動はかり
製造者名	株式会社エー・アンド・デイ
型式	AD-6228A
器物番号	*****
校正項目	質量
校正方法	弊社「はかり校正要領」による（文書番号 ADS-JC2005）
受付年月日	****年**月**日
校正年月日	****年**月**日
校正実施場所	〇〇県〇〇市〇〇 〇〇株式会社 □□室

校正結果は、次項以下のとおりであることを証明します。

****年**月**日

所在地 埼玉県北本市朝日 1 丁目 243 番地
名称 株式会社エー・アンド・デイ 校正室
発行責任者
校正室長 ○○ ○○ 印

- ・この証明書は、計量法第 144 条（第 1 項）に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
- ・当社は、ISO/IEC 17025:****（JIS Q 17025:****）に適合しています。
- ・この証明書は、ILAC（国際試験所認定協力機構）及び APAC（アジア太平洋認定協力機構）の MRA（相互承認）に加盟している IAJapan に認定された校正機関によって発行されています。この校正結果は ILAC/APAC の MRA を通じて、国際的に受け入れ可能です。

証明書番号

第***** - **号

見 本



1. 校正器物の仕様

1) ひょう量の種類：単目量

2) ひょう量、目量および目量の数：200 kg/0.1 kg/2,000

2. 校正に使用した分銅

公称値	識別	補正值	拡張不確かさ	証明書番号
10 kg	B1	-20 mg	150 mg	第 200637-00 号
20 kg	A1	-50 mg	410 mg	第 200622-00 号
20 kg	A2	-10 mg	410 mg	第 200623-00 号
20 kg	A3	-20 mg	410 mg	第 200624-00 号
20 kg	A4	-20 mg	410 mg	第 200625-00 号
20 kg	A5	-40 mg	410 mg	第 200626-00 号
20 kg	A6	-10 mg	410 mg	第 200627-00 号
20 kg	A7	-20 mg	410 mg	第 200628-00 号
20 kg	A8	-40 mg	410 mg	第 200629-00 号
20 kg	A9	+0 mg	410 mg	第 200630-00 号
20 kg	A10	-30 mg	410 mg	第 200631-00 号

3. 校正時の環境条件

1) 温度 25.8 °C～25.9 °C

2) 湿度 40.7 %～41.9 %

3) 気圧 1011 hPa～1011 hPa

4. 繰返し性 *試験荷重=120 kg

No.	指示値
1	120.0 kg
2	120.0 kg
3	120.0 kg
4	120.0 kg
5	120.0 kg
6	120.0 kg

$s = 0.00 \text{ kg}$



証明書番号

第***** - **号

見本

AND

5. 偏置荷重 *試験荷重=80 kg



位置	指示値
①	80.0 kg
②	80.0 kg
③	80.0 kg
④	80.0 kg
⑤	80.0 kg
①との最大差	0.0 kg

6. 正確さ

No. (I)	風袋荷重 (Ti)	荷重 (Wi)	指示値 (Ii)
1	0 kg	200 kg	200.0 kg
2	0 kg	50 kg	50.0 kg
3	0 kg	100 kg	100.0 kg
4	0 kg	150 kg	150.0 kg
5	80 kg	50 kg	50.0 kg
6	80 kg	100 kg	100.0 kg

7. 校正結果

風袋荷重	公称値	偏差	拡張不確かさ	包含係数 k
0 kg	200 kg	0.000 kg	0.082 kg	2
0 kg	50 kg	0.000 kg	0.082 kg	2
0 kg	100 kg	0.000 kg	0.082 kg	2
0 kg	150 kg	0.000 kg	0.082 kg	2
80 kg	50 kg	0.000 kg	0.082 kg	2
80 kg	100 kg	0.000 kg	0.082 kg	2

備考

- 拡張不確かさは、信頼の水準約 95 %に相当し、包含係数 k は上記の通りである。
- 校正の条件
前荷重実施 200 kg
- 感度調整実施 調整前 : ***.* kg ※3)項は実施した場合のみ記載します。
使用分銅 : ****

以上